

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt #16-625 KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€1.539,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.539,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:  
USB 3.0

Typ:  
Monochrome Camera

Hersteller:  
Basler

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#16-641</a>         |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                           |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>ace2                                                    |
| <b>Modellnummer:</b><br>a2A5320-23umBAS                                           |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX542                                                  |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                           |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                   |
| <b>Sensorformat:</b><br>1.1"                                                      |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>16.10                                            |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>5,320 x 3,032                                            |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>2.74 x 2.74                                     |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>14.6 x 8.3                                    |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>23.00                                                   |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/10/12 bit                                                 |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Freely Programmable                                    |
| <b>Stecker:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                               |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                         |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>3.6                                               |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines    |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run |
| <b>Größe (mm):</b><br>36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)         |
| <b>Gewicht (g):</b><br><85                                                        |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                          |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                           |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>70.9                                               |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-10 to +60                                     |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                    |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>6-pin MB                                               |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.0, GenICam                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |