

Basler ace acA4096-30um USB 3.0 Kamera, monochrom



Produkt **#37-217** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€1.679,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.679,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #12-611
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA4096-30um
Sensortyp: Sony IMX267
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 9.00
Pixel (h x v): 4,096 x 2,168
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 7.48
Bildrate (fps): 32.00
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API, hardware trigger
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 3
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 35.8 x 40 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 72.8
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform