

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#11-494** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

⊖ 1 ⊕

€409,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€409,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA1440-73gm
Sensortyp: Sony IMX273
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2.9"
Auflösung (Megapixel): 1.60
Pixel (h x v): 1,440 x 1,080
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 4.97 x 3.73
Bildrate (fps): 73.00
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Energieverbrauch (W): 2.9 (12VDC External Power Supply) 3.2 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 90
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.4
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision, GenICam
Betriebssystem: Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

