

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#88-558** 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€329,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€329,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
GigE (PoE)

**Typ:**  
Monochrome Camera

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>Basler                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-517</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>ace                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modellnummer:</b><br>acA1920-25gm                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sensortyp:</b><br>ON Semi MT9P031                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verschluss</b> typ:<br>Rolling                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/3.7"                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>2.00                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,920 x 1,080                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>2.2 x 2.2                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>4.22 x 2.38                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>25.00                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>12 bit                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Freely Programmable                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#68-466</a><br>Europe: <a href="#">#68-466</a><br>Japan: <a href="#">#68-466</a><br>Korea: <a href="#">#68-466</a><br>China: <a href="#">#68-466</a> |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>2.2 (12VDC External Power Supply)<br>2.7 (PoE)                                                                                                                                                                 |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,<br>1 general purpose I/O (GPIO) line                                                                                                                                   |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                                                                                                                                                              |
| <b>Größe (mm):</b><br>42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                                        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>90                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>60.3                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision                                                                                                                                                                                               |
| <b>Betriebssystem:</b><br>Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit                                                                                                                                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

