

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#35-922** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€719,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€719,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA2040-55uc
Sensortyp: Sony IMX265
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 3.00
Pixel (h x v): 2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 7.07 x 5.3
Bildrate (fps): 55.00
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API, hardware trigger
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 2.6
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform