

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Basler ace aca4024-29um USB 3.0 Kamera, monochrom



Produkt #37-215 Lagernd  
[Ähnliche Kameras](#)



1



€499,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€499,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:  
USB 3.0

Typ:  
Monochrome Camera

Hersteller:  
Basler

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-517</a>                                     |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                                                       |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>ace                                                                                 |
| <b>Modellnummer:</b><br>acA4024-29um                                                                          |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX226                                                                              |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                       |
| <b>Verschluss</b> <b>typ:</b><br>Rolling                                                                      |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/1.7"                                                                                |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>12.00                                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>4,024 x 3,036                                                                        |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>1.85 x 1.85                                                                 |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>7.44 x 5.62                                                               |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>31.00                                                                               |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>10/12 bit                                                                               |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Programmable via camera API                                                        |
| <b>Stecker:</b><br>USB 3.0, Micro-B with Screw Locks                                                          |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                                                     |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>3                                                                             |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,<br>2 general purpose I/O (GPIO) lines |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                             |
| <b>Größe (mm):</b><br>29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                     |
| <b>Gewicht (g):</b><br>80                                                                                     |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                      |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                       |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                                            |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>70.3                                                                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                                   |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                                                |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                                |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                                         |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |