

Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A1920-51gmPRO, Pro



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#16-605** **KONTAKT**

Ähnliche Kameras

- 1 +

€479,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€479,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace2
Modellnummer: a2A1920-51gmPRO
Sensortyp: Sony IMX392
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2.3"
Auflösung (Megapixel): 2.30
Pixel (h x v): 1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 6.6 x 4.1
Bildrate (fps): 51.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644
Energieverbrauch (W): 3.8
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): <100
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.7
Betriebstemperatur (°C): -10 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision 2.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform