

Basler ace acA2500-60uc USB 3.0 Kamera, Farbe



Produkt #35-930 3-4TAGE

- 1 + **€1.079,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.079,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#)

Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA2500-60uc
Sensortyp: ON Semi PYTHON 5000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,590 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 12.43 x 9.83
Bildrate (fps): 60.00
Pixeltiefe: 10 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API, hardware trigger
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 3.5
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform