

# Basler Ace acA3088-16gm GigE Mono



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#37-205** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras

- 1 +

€419,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€419,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:  
GigE (PoE)

Typ:  
Monochrome Camera

Hersteller:  
Basler

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewinde:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-517</a>                                                                                                                                                                    |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>ace                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modellnummer:</b><br>acA3088-16gm                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX178                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Rolling                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/1.8"                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>6.00                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>3,088 x 2,064                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>2.4 x 2.4                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>7.41 x 4.95                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>16.00                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>10/12 bit                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Programmable via camera API                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#68-466</a><br>Europe: <a href="#">#68-466</a><br>Japan: <a href="#">#68-466</a><br>Korea: <a href="#">#68-466</a><br>China: <a href="#">#68-466</a> |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>2.5 (12VDC External Power Supply)<br>2.9 (PoE)                                                                                                                                                                 |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line,<br>1 general purpose I/O (GPIO) line                                                                                                                                   |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                                                                                                                                                              |
| <b>Größe (mm):</b><br>42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                                        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>90                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>73.0                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>6-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision, GenICam                                                                                                                                                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

