

C2450 Teledyne Dalsa Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" Farbe

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)



Produkt #16-027 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras

- 1 + **€1.757,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.757,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
5GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Teledyne Dalsa

Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Bufferspeicher: 450MB
Kamera-Familie: Genie Nano-5GigE
Modellnummer: Nano-5G-C2450
Sensortyp: Sony IMX250
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.10
Pixel (h x v): 2,464 x 2,056
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.5 x 7.09
Bildrate (fps): 121.00
Pixeltiefe: 8 bit
Belichtungszeit: Automatic, Programmable, or via External Trigger
Stecker: 5GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Energieverbrauch (W): 9.4 - 9.6
GPIOs: 2 digital input, 3 digital output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 59 x 44 x 42.6 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 124
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 76.46
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +80
GPIO-Steckertyp: 10-pin Samtec
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen