

Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



#35-302 Coherent® LabMax-Pro SSIM 1268881

Produkt **#35-203** [KONTAKT](#)

- 1 + **€1.715,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.715,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Modellnummer:
1268881

Länge (mm):
105.00

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40

Auflösung:
0.1% Full Scale at 10Hz
0.2% Full Scale at 20kHz

Typ: Power, Energy, and Beam Position
Breite (mm): 105.00
Gewicht (kg): 0.3
Tiefe (mm): 32
Stromversorgung: 90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +70
Computerschnittstelle: USB & RS232
Kalibrierungsgenauigkeit (%): ±1.0
Analoger Ausgang: 0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)
Hinweis: Max. Repetition Rate: 20,000Hz
Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz): 625,000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen