

Coherent® OBIS™ 1313871 | 980 nm LX 100 mW Laser

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #12-358 3-4 TAGE

- 1 +

€2.720,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.720,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Ausgangsleistung (mW):
100

Polarisation:

100:1
Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 980.00 ±10
Modenqualität M² : ≤1.3
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Punktstabilität (μrad°C) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 500
Toleranz Strahldurchmesser (mm) : ±0.1
Punktstabilität (μrad) : <30
Rauschen RMS : ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm) : 0.7
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : Full-Angle: ≤2.8
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Infrared
Modellnummer : 1313871

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen