


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Produkt #12-363

KONTAKT



1



€10.520,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€10.520,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
15 to 40

Ausgangsleistung (mW):
60

Polarisation:
100:1

Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 488.00 ±2
Modenqualität M² : ≤1.1
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 0.05
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 100
Punktstabilität (μrad) : <5
Output from Fiber : FC/APC; 8° angled
Fasertyp : 5mm Protective Tubing
Rauschen RMS : ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Fiber-Coupled
Lasertyp : Diode
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Blue
Modellnummer : 1254564
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²) : 0.06

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen