


# Coherent® OBIS™ FP 1254568 | 561 nm LS 60 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Produkt #12-381 KONTAKT

- 1 + **€12.260,00**

+ WARENKORB

|            |
|------------|
| Stk. 1+    |
| €12.260,00 |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                 |  |
|-----------------|--|
| Downloadbereich |  |
|-----------------|--|

Betriebstemperatur (°C):  
15 to 40

Ausgangsleistung (mW):  
60

Polarisation:  
100:1

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsstabilität (%):</b><br><2                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mode:</b><br>TEM <sub>00</sub>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>561.00 ±2                                                                                                                                                                                                |
| <b>Modenqualität M²:</b><br>≤1.1                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#87-473</a><br>Europe: <a href="#">#87-473</a><br>Japan: <a href="#">#87-473</a><br>Korea: Not Available<br>China: <a href="#">#87-473</a> |
| <b>Aufwärmzeit (Minuten):</b><br><5                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modulationsfrequenz (MHz):</b><br>Max Digital: 0.05                                                                                                                                                                               |
| <b>Modulationsfrequenz (kHz):</b><br>Max Analog: 100                                                                                                                                                                                 |
| <b>Punktstabilität (μrad):</b><br><5                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Output from Fiber:</b><br>FC/APC; 8° angled                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasertyp:</b><br>5mm Protective Tubing                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rauschen RMS:</b><br>≤0.25% (20Hz to 20MHz)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hersteller:</b><br>Coherent®                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auskopplung:</b><br>Fiber-Coupled                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lasertyp:</b><br>Diode                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CDRH-Laserklasse:</b><br>IIIb                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Farbe:</b><br>Yellow                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modellnummer:</b><br>1254568                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fiber Numerical Aperture NA (1/e²):</b><br>0.06                                                                                                                                                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |