

Basler ace acA2040-90um USB 3.0 Kamera, monochrom



Produkt #89-989 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€1.789,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.789,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:

Basler
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA2040-90um
Sensortyp: CMOSIS CM4000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 4.20
Pixel (h x v): 2,048 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm): 11.26 x 11.26
Bildrate (fps): 90.00
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 3.2
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Größe (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 58.7
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows 32 and 64 bit, Linux, OS X

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

