

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Produkt #12-364 KONTAKT

- 1 + **€11.410,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€11.410,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
15 to 40

Ausgangsleistung (mW):
80

Polarisation:
100:1

Leistungsstabilität (%): <2
Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 488.00 ±2
Modenqualität M²: ≤1.1
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten): <5
Modulationsfrequenz (MHz): Max Digital: 0.05
Modulationsfrequenz (kHz): Max Analog: 100
Punktstabilität (μrad): <5
Output from Fiber: FC/APC; 8° angled
Fasertyp: 5mm Protective Tubing
Rauschen RMS: ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Hersteller: Coherent®
Auskopplung: Fiber-Coupled
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Blue
Modellnummer: 1259557
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²): 0.06

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen