


Coherent® OBIS™ FP 1261783 | 532 nm LS 60 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Produkt #12-372 KONTAKT

- 1 +

€10.360,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€10.360,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
15 to 40

Ausgangsleistung (mW):
60

Polarisation:
100:1

Leistungsstabilität (%): <2
Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 532.00 ±2
Modenqualität M²: ≤1.1
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten): <5
Modulationsfrequenz (MHz): Max Digital: 0.05
Modulationsfrequenz (kHz): Max Analog: 100
Punktstabilität (μrad): <5
Output from Fiber: FC/APC; 8° angled
Fasertyp: 5mm Protective Tubing
Rauschen RMS: ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Hersteller: Coherent®
Auskopplung: Fiber-Coupled
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Green
Modellnummer: 1261783
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²): 0.06

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen