

TECHSPEC® ReflX Objektiv, endlich korrigiert, UV-beschichtet, 20X/0,33NA



Produkt #39-146 3-4TAGE

- 1 + **€2.229,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.229,00
Stk. 2+
€1.969,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Position Eintrittspupille (mm):
7 (Diameter)

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
0.32mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
0.44mm

Brennweite BW (mm):

9.91
Beschichtung: Enhanced Aluminum (200-11000nm)
Vergrößerung: 20X
Numerische Apertur NA: 0.33
Gewinde: RMS
Typ: Microscope Objective
Abschattung (%) : 30.46
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/10
Durchmesser kleiner Spiegel (mm): 8.4
Arbeitsabstand (mm): 18.88
Aperture Diameter (mm): 7.9
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 200 - 700nm (typical) R _{avg} >76% @ 700 - 1750nm (typical) R _{avg} >96% @ 1750 - 11000nm (typical)
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 11000
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Edmund Optics®
Auflagemaß (mm): 150

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen