

Basler ace acA2440-35uc Farbe USB 3.0 Kamera



Produkt #35-926 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€899,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€899,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA2440-35uc
Sensortyp: Sony IMX264
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 35.00
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API, hardware trigger
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 2.5
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform