

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#85-165** 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€539,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€539,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Basler
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA2500-14gm
Sensortyp: ON Semi MT9P031
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.28
Bildrate (fps): 14.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Energieverbrauch (W): 2.2 (12VDC External Power Supply) 2.7 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 90
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 60.3
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision
Betriebssystem: Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

