

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-705 3-4 TAGE



1



€228,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€228,00

Stk. 6+

€205,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Gray

Optische Dichte OD:
>5 @ 190 - 400nm
>2 @ 1450 - 1650nm
>3 @ 1650 - 1775nm

>4 @ 1775 - 3000nm
>5 @ 1980 - 2550nm
>5 @ 5,200 - 11,000nm
>6 @ 9,000 - 10,600nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
41

Zertifizierung EN 207/208:
DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm,
DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm,
DI LB4 @ 5,200-11,000nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS10

Art:
Goggles

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)