

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#37-208** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 +

€529,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€529,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: acA4024-8gc
Sensortyp: Sony IMX226
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/1.7"
Auflösung (Megapixel): 12.00
Pixel (h x v): 4,024 x 3,036
Pixelgröße, h x v (µm): 1.85 x 1.85
Sensorfläche, h x v (mm): 7.44 x 5.62
Bildrate (fps): 8.00
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466
Energieverbrauch (W): 2.5 (12VDC External Power Supply) 2.9 (PoE)
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 90
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

