

Langpassfilter aus Farbglas Hoya IR83N (830 nm), 50,8 mm quadratisch, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-901 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00

Stk. 11+
€78,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

Grenzwellenlänge (nm):
830.00 ±10

Dichte (g/cm³):
2.99

Glas-/Filternummer: Hoya IR83N
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 500
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <60
TH (%): N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen