

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits

Produkt #14-255 KONTAKT



1



€4.089,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.089,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
CoaXPress 2.0 (CXP-12)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde:
1/4-20 (Integrated into Housing)

Bufferspeicher:

Not Specified
Hinweis: Kit includes a camera, CXP-12 interface card, CXP data cable, 2 heat sinks, an I/O cable, and C-Mount Lens adapter (adapter is required to attach lens)
Kamera-Familie: boost
Modellnummer: boA4112-68cm
Sensortyp: Sony IMX253
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 12.30
Pixel (h x v): 4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 10.35
Bildrate (fps): 68.00
Pixeltiefe: 8 bit
Belichtungszeit: Programmable via camera API, hardware trigger
Stecker: CoaXPress, Micro-BNC
Stromversorgung: Power over CoaXPress or via GPIO
Energieverbrauch (W): 9.6
GPIOs: 1 opto-coupled input, 2 GPIO
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 45 x 80 x 80 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 180
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin M7
Bildverarbeitungsstandard: CoaXPress 2.0, GenICam
Betriebssystem: Software Driver: Windows

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

