

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1030 nm, 1739,13 Rillen/mm, 130 X 15 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-867 3-4 TAGE

- 1 + **€3.480,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.480,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1739.13

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Designwellenlänge DWL (nm):
1030 ±10

Minimale Effizienz (%) : ≥94 @ 1030nm
Größe (mm) : 130.00 x 15.00
Einfallswinkel (°) : 63.6 ±1
Freie Apertur CA (mm) : 125.00 x 14.00
Beschichtung : Dielectric
Aufbau : Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm) : 130.00
Modellnummer : 1304218
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität : 60-40
Dicke (mm) : 0.95 ±0.050
Typ : Transmission Diffraction Grating
Breite (mm) : 15.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°) : 0.1 (typical)
Polarisation : S
Hinweis : S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen