

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



USB 3.0 FLIR Chameleon Camera



Produkt #36-078

3-4TAGE



1



€889,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€889,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Color Camera

Hersteller:
FLIR

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher: 16MB
Kamera-Familie: Chameleon@3
Modellnummer: CMB-U3-50S5C-CS
Sensortyp: Sony IMX264
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 35.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 13µs - 31.995s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Größe (mm): 44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 54.9
Mount: CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 70.60
Betriebstemperatur (°C): 0 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 9-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen