

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1528 - 1610 nm, 940,07 Rillen/mm, 27 x 10 mm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-877 3-4 TAGE

- 1 + **€562,50**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€562,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
940.07

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Wellenlängenbereich (nm):
1528 - 1610

Minimale Effizienz (%): ≥90 @ 1528 - 1610nm
Größe (mm): 27.00 x 10.00
Einfallswinkel (°): 48.4 ±1
Freie Apertur CA (mm): 26.00 x 9.00
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 27.00
Modellnummer: 1304261
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.68 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 10.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S and P
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen