

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Infrared (IR) Right Angle Prisms

Produkt #19-707

3-4 TAGE

-

1

+

€1.750,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.750,00

Stk. 6+

€1.400,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐



Calcium Fluoride (CaF ₂)
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85.00
Länge Hypotenuse (mm): 35.90
Länge Katheten (mm): 25.40
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000
Wellenlängenbereich (µm): 0.2 - 7
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: CF-RP-25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen