

Coherent® OBIS™ 1202826 | 520 nm LX 40 mW Laser

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #12-343 **KONTAKT**

- 1 + **€4.250,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€4.250,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich	
-----------------	---

Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Ausgangsleistung (mW):
40

Polarisation:

100:1
Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 520.00 +10/-0
Modenqualität M² : ≤1.2
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Punktstabilität (µrad°C) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 100
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 500
Toleranz Strahldurchmesser (mm) : ±0.1
Punktstabilität (µrad) : <30
Rauschen RMS : ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm) : 0.6
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : Full-Angle: ≤1.1
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Green
Modellnummer : 1202826

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen