

TECHSPEC®

ReflX Objektiv, unendlich korrigiert, Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung, 10X/0,22NA



Produkt #13-408 KONTAKT



1



€2.117,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.117,00

Stk. 2+

€1.907,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Position Eintrittspupille (mm):
8.4921 (Diameter)

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
0.64mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 0.88mm
Brennweite BW (mm): 19.30
Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver
Vergrößerung: 10X
Numerische Apertur NA: 0.22
Gewinde: RMS
Typ: Microscope Objective
Abschattung (%): 27.00
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/10
Durchmesser kleiner Spiegel (mm): 8.9
Arbeitsabstand (mm): 30.56
Aperture Diameter (mm): 8.6
Hinweis: Requires a 200mm secondary tube lens
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Art: Infinity Corrected
Hersteller: Edmund Optics®
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Zerstörschwelle, laut Design: 0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen