

✕

SUBMIT

**KONTAKT**

1

+

€7.730,00

+ WARENKORB

€7.730,00

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

10 to 50

75

Polarisation:

100:1
Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 458.00 ±5
Modenqualität M² : ≤1.2
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Punktstabilität (μrad°C) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 500
Toleranz Strahldurchmesser (mm) : ±0.1
Punktstabilität (μrad) : <30
Rauschen RMS : ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm) : 0.8
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : Full-Angle: ≤1.1
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Blue
Modellnummer : 1228315

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen