

Karte mit Scheibe NIR



Laser Detection Products



Produkt **#36-744** **KONTAKT**

- 1 +

€185,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€185,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser aktive Fläche (mm):
17

Größe (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x 35

Typ:
Wand

Wellenlänge:

NIR
Typische Anwendungen: Nd:YAG, Fiber Laser
Nachleuchten (ohne Anregung): <50 ms
Emissionsfarbe: Orange/Red (655nm)
Anregungsbereich: 700 - 1400nm
Minimale Anregung, kontinuierlich: 8 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ @ 1064nm
Maximale Anregung, kontinuierlich: 100 W/cm^2 @ 1064nm (estimated)
Maximale Anregung, einzelner Puls: 35 MW/cm^2 @ 1064nm, 7ns (estimated)

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

