

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #19-425 3-4 TAGE

- 1 + €1.505,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.505,00

Stk. 10+

€1.354,05

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Ausgangsleistung (mW):
160

Leistungsstabilität (%):
±3

Wellenlänge (nm):

405.00
Gewicht (g): 90
IEC-Klasse: 3B
Gehäuselänge (mm): 97
Gehäusedurchmesser (mm): 20
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Treffpunktlage (mrad): <0.8
Punktstabilität (µrad/°C): <10
Modulationsfrequenz (kHz): 400
Art: Homogeneous Line
Hersteller: Z-Laser
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Violet
Stecker: 5 pins, M12
Auffächerungswinkel (°): 20.00
Fokusbereich: 100mm to Collimation
Eingangsspannung (V): 9 - 30 DC

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen