

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-340 3-4TAGE



1



€8.940,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€8.940,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
15 to 40

Ausgangsleistung (mW):
150

Polarisation:

100:1
Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 488.00 ±2
Modenqualität M² : ≤1.1
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Punktstabilität (µrad°C) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 0.05
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 100
Toleranz Strahldurchmesser (mm) : ±0.05
Punktstabilität (µrad) : <30
Rauschen RMS : ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm) : 0.7
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : Full-Angle: ≤1.2
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Blue
Modellnummer : 1277611

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen