

LightPath 354115 | Gespresste Asphäre, 9,2 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-692** AUSVERKAUF ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)

1 **€43,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€43,95

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
9.20 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.75 @ 633nm

Numerische Apertur NA:
0.54

Substrat: ☐
[D-ZK3](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 633
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 7
Randdicke ET (mm): 2.15
Mittendicke CT (mm): 4.08 ±0.02
Blende: 0.93
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Artikelnummer von LightPath: 354115
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 4.3
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen