

Coherent® OBIS™ 1280720 | 561 nm LS 150 mW Laser

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #12-354 3-4 TAGE

1 **€12.860,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€12.860,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
15 to 40

Ausgangsleistung (mW):
150

Polarisation:

100:1
Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 561.00 ±2
Modenqualität M² : ≤1.1
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Punktstabilität (μrad°C) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 0.05
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 100
Toleranz Strahldurchmesser (mm) : ±0.05
Punktstabilität (μrad) : <30
Rauschen RMS : ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm) : 0.7
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : Full-Angle: ≤1.2
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Yellow
Modellnummer : 1280720

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen