

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-337 KONTAKT



1



€10.050,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€10.050,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Ausgangsleistung (mW):
250

Polarisation:

100:1
Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 405.00 ±5
Modenqualität M² : ≤1.3
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Punktstabilität (µrad°C) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 500
Toleranz Strahldurchmesser (mm) : ±0.1
Punktstabilität (µrad) : <30
Rauschen RMS : ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm) : 0.8
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : Full-Angle: ≤1
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Violet
Modellnummer : 1303774

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen