

LightPath 354120 | Gespresste Asphäre, 4,99 mm Durchm., 0,15 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #16-689 3-4TAGE

- 1 + **€90,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€90,00
Stk. 11+
€79,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
4.99 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.04 @ 670nm

Numerische Apertur NA:
0.15

Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 670
Beschichtung : BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 4.5
Randdicke ET (mm) : 2.61
Mittendicke CT (mm) : 2.92 ±0.03
Blende : 3.33
Fase : Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath : 354120
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 700
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 13.19
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen