


Coherent® OBIS™ FP 1219479 | 520 nm LX 25 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von Coherent®



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems



Produkt #12-369 KONTAKT

- 1 + €5.520,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€5.520,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich	
-----------------	--

Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Ausgangsleistung (mW):
25

Polarisation:
100:1

Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 520.00 +10/-0
Modenqualität M² : ≤1.1
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 100
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 500
Punktstabilität (μrad) : <5
Output from Fiber : FC/APC; 8° angled
Fasertyp : 3mm Mono-Coil
Rauschen RMS : ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Fiber-Coupled
Lasertyp : Diode
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Green
Modellnummer : 1219479
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²) : 0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224 : Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat : Anzeigen