

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-694** AUSVERKAUF KONTAKT

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€39,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
2.05 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.51 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:
0.20

Substrat: ☐
[D-ZLaF52LA](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1550
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 1.01
Randdicke ET (mm): 1.22
Mittendicke CT (mm): 1.38 ±0.05
Blende: 2.50
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355615
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 1.731
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform