

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-701** 3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€90,00
Stk. 11+
€79,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 5.59 ±0.015 Effektive Brennweite EFL (mm): 4.13 @ 447nm

Numerische Apertur NA: 0.55
Substrat:  D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 447
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 4.6
Randdicke ET (mm) : 2.73
Mittendicke CT (mm) : 3.70 ±0.03
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355625
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 2.2
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform