

Lightpath 7100306 | Baugruppe für thermische Bildgebung, 6,3 mm BW, f/1,3

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt #15-687 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€79,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€79,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.30

Substrat: ☐
Black Diamond™ BD-6

Blende:
1.3

Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)

Wellenlängenbereich (nm):

8000 - 12000
Freie Apertur CA (mm): 5.11
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 22.5
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.70mm Material: Si
Aufbau: Matte Black Anodized Aluminum Housing
Brechungsindex n_d @ 10µm: 2.7816
Brechungsindex n_d @ 14µm: 2.7683
Brechungsindex n_d @ 4µm: 2.7978
Länge (mm): 8.43
Artikelnummer von LightPath: 7100306
Gewinde: M16 x0.5
Thermo-optic coefficient dn/dT: 30.5 x 10 ⁻⁶ @ 10µm
Arbeitsabstand (mm): 8.66
Vorderer Durchmesser (mm): 16.00
Gewindelänge (mm): 8.43
Empfohlenes Sensorformat (h x v/Pixelgröße): 320 x240 / 17µm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform