

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

Produkt #12-413

KONTAKT



1



€2.835,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.835,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Modellnummer:
1266709

Typ:
[Meter required](#)

Kabellänge (m):
2.5

Aktive Fläche (mm):
30 x 30

Computerschnittstelle: DB25
Anstiegszeit (µs): ≤10
Kalibrierungenaugigkeit (%): ±2
Kalibrierwellenlänge (nm): 810
Genauigkeit spektrale Kompensation (%): ±3
Kühlmethode: Water/Air (intermittent)
Zerstörschwelle (kW/cm²): 14
Abklingdauer (µs): ≤10
Kompatible Messgeräte: #35-203
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100, 9000 - 11000
Leistungsbereich (wassergekühlt): 100mW to 150W
Maximale eingehende Energiedichte: 33mJ/cm² (10ns; 1064nm)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen