

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Verfahrenweg



#16-713: Dovetail Stage, 65mm SQ, English



Produkt #16-713 3-4 Tage

- 1 +

€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€180,00

Stk. 10+

€158,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem: Dovetail
Verstellung: Lead Screw
Orientierung Verstelle­schraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 65 x 65
Verstellweg (mm): 25
Verstellweg (Zoll): 0.98
Aufbau: Matte Black Finish Brass
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 15
Gewinde: (9) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Bühnengröße (Zoll): 2.56 x 2.56
Abweichung von gerader Linie (µm): 10
Mitgelieferte Werkzeuge: 4X 1/4"-20, 3/8"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen