


LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC Farbkamera, Sony IMX255, 8,9 MP

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

Produkt **#13-736** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€2.641,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€2.641,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
5GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Lucid Vision Labs

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#13-751](#)

Bufferspeicher: 380MB
Kamera-Familie: Atlas™
Modellnummer: ATL089S-CC
Sensortyp: Sony IMX255
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 8.90
Pixel (h x v): 4,096 x 2,160
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 7.45
Bildrate (fps): 58.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 30µs - 10s
Stecker: 5GigE, M12
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Energieverbrauch (W): 7 (External Power Supply) 8 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 240
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.2
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen