


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Microlens Arrays



Produkt #12-844 3-4 Tage



1



€705,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€705,00

Stk. 11+

€620,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.59

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung: Uncoated
Typ: Flys Eye Lens Array
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Toleranz Größe (mm): ±0.05
Größe (mm): 10.0 x 10.0
Divergenzwinkel (°): ±6.5
Linsenprofil: Spherical
Pitch (µm): 350.00
Toleranz Pitch (µm): ±0.25
Radius R (mm): 0.73
Dicke (mm): 2.25
Toleranz Dicke (mm): ±0.05
Optiktyp: Double-Convex

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen