

Schachbrettmuster für hochauflösende Mikroskopie



High Resolution Microscope Checker Board, #37-540

Produkt #37-540 3-4 Tage



1



€950,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€950,00

Stk. 5+

€902,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
10 x 10 x 1

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) w/Chrome deposit

Optische Dichte OD:
OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm

Aufbau: Stainless Steel, 75 x 25 x 1.5mm, microscope slide format
Pattern: Checkerboard 9.0 x 9.0mm ² of 180 x 180 squares of 50 x 50µm ² size
Spektralbereich: 200 - 2000nm
Pattern Tolerance: 100nm/cm = 10 ⁻⁵

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen