

LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CNF-IX Farbkamera, Sony IMX392, 2,3 MP

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Produkt #13-670 [KONTAKT](#)

Ähnliche Kameras



1



€435,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€435,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller: Lucid Vision Labs
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Phoenix™
Modellnummer: PHX023S-CNF-IX
Sensortyp: Sony IMX392
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2.3"
Auflösung (Megapixel): 2.30
Pixel (h x v): 1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 6.62 x 4.14
Bildrate (fps): 52.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 30µs - 10s
Stecker: GigE, ixIndustrial®
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Energieverbrauch (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 30
Mount: NF-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.47
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vsion v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen