

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #39-141 3-4 Tage

-

1

+

€2.229,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.229,00
Stk. 2+
€1.969,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Position Eintrittspupille (mm): 7 (Diameter)
Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor: 0.32mm
Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor: 0.44mm
Brennweite BW (mm):

10.06
Beschichtung: DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
Vergrößerung: 20X
Numerische Apertur NA: 0.33
Gewinde: RMS
Typ: Microscope Objective
Abschattung (%) : 30.19
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/10
Durchmesser kleiner Spiegel (mm): 8.4
Arbeitsabstand (mm): 18.88
Aperture Diameter (mm): 7.9
Hinweis: Requires a 200mm secondary tube lens
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >83% @ 150 - 1000nm (typical) R _{avg} >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
Wellenlängenbereich (nm): 150 - 11000
Art: Infinity Corrected
Hersteller: Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen