

TECHSPEC® ReflX Objektiv, unendlich korrigiert, Gold beschichtet, 20X/0,33NA



Produkt #39-143 3-4TAGE

1 €2.341,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.341,00
Stk. 2+
€2.106,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Position Eintrittspupille (mm):
7 (Diameter)

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
0.32mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
0.44mm

Brennweite BW (mm):

10.06
Beschichtung: Protected Gold (700-11000nm)
Vergrößerung: 20X
Numerische Apertur NA: 0.33
Gewinde: RMS
Typ: Microscope Objective
Abschattung (%) : 30.19
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/10
Durchmesser kleiner Spiegel (mm): 8.4
Arbeitsabstand (mm): 18.88
Aperture Diameter (mm): 7.9
Hinweis: Requires a 200mm secondary tube lens
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 11000nm (typical)
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 11000
Art: Infinity Corrected
Hersteller: Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen